

Sadelstol Polo

Polo är en serie av sadelstolar. Den finns i 2 olika storlekar (S, M) samt en två-delad version med mjuk sits, Polo Split.

Stolen är utvecklad för att ge bästa möjliga sittkomfort med högsta kvalitet. Polo tillverkas specifikt efter behov och önskemål.

Sadelstolen Polo passar i de flesta offentliga miljöer till yrkesprofessionalteter inom vård, kontor och industri.

Stolen har ett underrede i polerad aluminium med svarta hjul som standard för hårda och mjuka golv. Som tillval finns även svart lackerat kryss och gaspelare.

Ett flertal tillbehör såsom armstöd Curve, fotring och fotreglage finns att välja till.

Aktiv mekanism

1. Inställningar av sitthöjd

Ställ in sitthöjden genom att föra spaken på högersidan av sitsen uppåt.

Fast/ vinklingsbar mekanism

2. Inställningar av sitthöjd

Ställ in sitthöjden genom att föra främre spaken på vänstersidan av sitsen uppåt.

3. Inställningar av ryggstödsvinkel

Ryggstöds vinkel justeras genom att föra spaken längst bak på vänster sida uppåt, släpp i valfri position.

4. Inställningar av ryggstöds höjd

Lossa spaken för justering av ryggstöds höjd. Lås i valfri position.

5. Inställningar av sittvinkel

Sitsen går att vinkla genom att föra spaken på höger sida uppåt, lås i valfri position.

Tillbehör

6. Inställningar av vinkel på Curve armstöd

Ställ in armstöds vinkel med knappen som sitter under armstödsbygeln. Släpp för att låsa i valfri position.

7. Inställningar av höjd på Curve armstöd

Ställ in armstöds höjd genom att skruva på ratten som sitter på armstödsstolpen för att föra den uppåt/nedåt. Obs! Skruva inte loss skruven helt från röret.

Curvearmstödet är monterat på gaspelaren och kan användas både som arm-, rygg- och magstöd genom att snurra stödet runt sitsen. Monteras som antingen vänster- eller högerställt.

8. Fotreglage

Fotreglage ger dig möjlighet att reglera sitthöjden med hjälp av foten. Sitsen går att vinkla genom att föra spaken på höger sida uppåt, lås i valfri position.

